



Тонер Hi-Black

Тип CMG-3/CMG-L

Артикул: HB-CMG-1KG | Объем: 1 кг, канистра | Цвет: Black

Совместимость с печатающими устройствами:

HP LaserJet P1005, P1006, HP LaserJet M1120, M1522, P1505, P1506,
HP LaserJet Pro M1132, M1212, M1214, M1217, P1102, HP LaserJet Pro P1566,
P1567, P1568, P1569, P1606, P1607, P1608, P1609, M1530, M1536, M1537,
M1538, M1539, HP LaserJet Pro M225, M125, M201, M127fn,
Canon LBP3010, LBP3020, LBP3250, Canon i-SENSYS MF3010, LBP6000, LBP6020,
Canon i-SENSYS MF4890, MF4870, MF4780, MF4750, MF4730, MF4550, MF4570,
MF4580, MF4410, MF4450, MF4430

Для заправки картриджей:

HP: CB435A, CB436A, CE285A, CE278A, CF283A

Canon: 712, 713, 725, 728

Hi-Black Тип CMG-3/CMG-L



Тестирование охватило наиболее популярные модели картриджей для принтеров HP LaserJet, используемые в малых и средних офисах, а также в домашних условиях. Это гарантирует широкую применимость тонера для большинства сервисных задач.



CB435A

HP LaserJet P1005
OEM и совместимые Hi-Black



CF283A

HP LaserJet Pro MFP M201
Совместимые Hi-Black



CE285A

HP LaserJet Pro P1102
OEM и совместимые Hi-Black



CE278A

HP LaserJet Pro M1536, P1606
OEM и совместимые Hi-Black



CF259A/X

HP LaserJet Pro M404n, M428dw
OEM и совместимые Hi-Black



CF280

HP LaserJet Pro 400 M401
Совместимые Hi-Black

Методология тестирования

01

Плотность заливки и фон изображения

02

Ресурс печати (расход тонера)

03

Условия низкой влажности

04

Адгезия к бумажному носителю 80 г/м²

Подробные результаты: таблица сравнительных испытаний

Hi-Black Тип CMG-3/CMG-L



Тип картриджа	Тестируемый тип тонера	Плотность отпечатка с OEM барабаном в OEM-картриджах	Плотность отпечатка в картриджах Hi-Black	Усредненный расход тонера в гр. на 1000 отпечатков при использов. нового совм. барабана	Дефекты печати в условиях низкой влажности (менее 30%)	Адгезия на бумажном носителе 80 г/м2
CB435A	Hi-Black CMG-3	1.25-1.30	1.40-1.52	40-45	Отсутствуют	Хорошая
CB435A	IMEX CMG-3	1.25-1.31	1.43-1.55	—	—	—
CF283A	Hi-Black CMG-3	Нет данных	1.25-1.32	38-42	Отсутствуют	Хорошая
CF283A	IMEX CMG-3	Нет данных	1.26-1.33	—	—	—
CE285A	Hi-Black CMG-3	1.25-1.32	1.38-1.51	40-45	Отсутствуют	Хорошая
CE285A	IMEX CMG-3	1.24-1.31	1.43-1.54	—	—	—
CE278A	Hi-Black CMG-3	1.25-1.30	1.40-1.48	40-45	Отсутствуют	Хорошая
CE278A	IMEX CMG-3	1.25-1.33	1.39-1.45	—	—	—
CF259	Hi-Black CMG-3	1.32-1.40	1.41-1.44	42-46	Отсутствуют	Хорошая
CF259	IMEX CMG-3	1.35-1.43	1.43-1.54	—	—	—
CF280	Hi-Black CMG-3	Нет данных	1.48-1.53	43-46	Отсутствуют	Хорошая
CF280	IMEX CMG-3	Нет данных	1.50-1.55	—	—	—

Важное примечание: Все тесты проводились с обязательным контролем состояния дозирующего лезвия магнитного вала (Doctor Blade).